

測定範囲

温度 -30~50℃

湿度 30~80%

ブルー

- 用途
- ご家庭、教室、オフィスなどの温度、湿度管理に。
- 特長
- 温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
- どんなお部屋にもマッチするデザインです。
- 裏面フック穴付です。

■設置方法

①柱またはしっかりとした壁面にビス[※]などを打ち込んでください。

②背面のフック穴にビスを引っ掛けてください。

※ビスは別途ご用意ください。



約2mm

柱またはしっかりとした壁

止まり具合が不完全だと製品が落ちる場合があります。注意してください。

目線の高さに設置してください。

⚠ 注意

●用途以外には使用しないでください。●本製品は設置してから約1時間後に正しい値を示します。●次のような場所では使用しないでください。○直射日光や冷暖房器具の送風が直接当たる場所 ○浴室などの湿気の多い場所 ○ほこりの多く発生するところ ●落下などによる強い衝撃を与えないでください。不具合の原因となります。●包装された状態では正確に表示しません。必ず包装から出して設置してください。●温度を測定する前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。●測定器はそれぞれ精度が決まっています。使用状況に合わせて使用してください。なお本製品の精度は「■仕様」をご覧ください。●湿度精度保証温度は25℃です。●汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。●測定範囲を超える環境での測定はしないでください。●設置する場所により、温度・湿度は変わるので注意してください。○床からの高さ ○風通しの良し悪し ○家電品の余熱 ○冷暖房器具の近く など。●本製品は温度・湿度管理の目安としてお使いください。●記載のない分解や改造はしないでください。●本体は防水ではありません。故障の原因となるので水に浸かるような場所で使用しないでください。●使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です（本製品は金属の伸縮により測定しています。サビなどの金属の劣化により、精度が落ちる場合があります）。ただし、海岸から2km以内の場所でのご使用の場合、耐用年数が極端に短くなる場合があります。●幼児の手の届かない所に保管してください。●ガラス管破損により中の感温液が流れ出した場合は次のように処置してください。○目に入った→きれいな水で刺激がなくなるまで洗浄してください。刺激がなくならないときは、医師の診断を受けてください。○皮膚に付いた→石けんでよく洗ってください。○感温液→ティッシュペーパーなどで吸い取り、可燃物として処分してください。○ガラス管→不燃物として処分してください。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

■仕様

精 度	〈温度〉±2℃ 〈湿度〉30～80%：±10%
測定範囲	温度：-30～50℃ 湿度：30～80%
1目盛	温度：2℃ 湿度：5%
材 質	本体、目盛板カバー：ポリスチレン樹脂 目盛板：鉄 針：アルミ 度管：ガラス 感温液：着色精製白灯油
本体サイズ	295×67×19mm
製品質量	100g

輸入販売元

シンワ測定株式会社

商物流センター

T959-1276

新潟県 新井市 小池 3481

新潟元々貿易株式会社(有) 新潟県

URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ

お電話

お客様相談室

0120-666899

受付時間(土日祝日除く)

AM8:30～PM5:00

MADE IN CHINA