

品番 70108
デジタル台はかり 100kg 隔測式 取引・証明以外用


■用途

- 農作物などの計量に。

■特長

- 隔測式なので、計量皿に重量物を載せても、見やすい位置に操作部を置くことができます(操作部を手に持った計量はできません)。
- サビに強いステンレス製の載せ台です。
- 全高が低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。
- 文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。
- オートパワーオフ機能付です。
- 比較測定用パーセントモード付です(5kg以上の被測定物)。
- 風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。
- ACアダプター付です(9V乾電池1本付)。

■各部の名称



■仕様

ひょう量	100kg	電 源	9V乾電池 1本 ACアダプター (付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
使用範囲	0.5～100kg	材 質	本体:ガラス 操作部:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
最小測定値	0.5kg	本体サイズ	計量部:276×291×33mm 操作部:108×120×55mm 操作部コード長:650mm
目 量	0.05kg		
精 度	±0.5kg		
使用環境	5～35℃(結露しないこと)	製品質量	3,380g(電池含)
液晶表示	LCD 文字高表示15mm		
オートパワーオフ	無操作状態で約4分後 (設定・解除可能)	付属品	9V乾電池 1本 ACアダプター

△ 注 意


- 用途以外には使用しないでください。
- 落下などによる強い衝撃や振動を与えないでください。不具合の原因となります。
- 汚れた場合は柔らかい布で拭いてください。シンナーなどの揮発油やアルコール類で拭かないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 本製品は取引・証明には使用できません。品物の売買取引や公にその物の重さを証明する場合は、この製品は使用できません。
- 使用温度を超える環境での使用・保管はしないでください。
- 下記の場所での使用および保管はしないでください。
(1) 本体に液体のかかる場所 (2) 塵やほこりが多くでる場所 (3) ストープの近くなどの熱い場所 (4) 幼児の居る場所
- 電池とACアダプターの併用はできません。
- 長期間使用しない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 電池を抜き、かつACアダプターの接続を外した場合は、オートパワーオフの設定が有(A_off)に戻ります。
- 測定前に重量が0であることを確認してから計測してください。
- 防水仕様ではないので濡らさないでください。
- 風のあたる場所や振動の多い場所、不安定な場所で使用しないでください。精度が著しく落ちる場合があります。
- 安定した水平な場所で、裏面の脚が全て接地していることを確認して使用してください。
- ひょう量より重い物は載せないでください。
- 計量皿への衝撃や過大な圧力は表示異常の原因となります。勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せるなど、計量皿へ過度の負担を掛けることはしないでください。
- 長時間計量皿に重量物を載せ続けると、数値が不安定になることがあります。
- 強化ガラスを使用していますが、物を落としたり、強い衝撃を与えないよう注意してください。ガラスが破損する恐れがあります。
- 計測中に操作部のコードを引っ張らないでください。重量センサーが反応し、計測値に影響する恐れがあります。
- 弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

お問い合わせ
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
輸入販売元
シンワ測定株式会社
燕物流センター
〒959-1276
新潟県燕市小池348-1
URL: <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA

■使用方法


●電池の入れ方

- ①操作部を裏返し、電池フタのツメを押しながら上げて電池フタを外します。
- ②電池ケースに9V乾電池を向きに注意して入れてください。
※付属の電池は絶縁フィルムを剥がして使用してください。



●ACアダプターの接続

コンセントを使用する場合は、付属のACアダプターを操作部に接続してください。




●基本操作

- ①入／風袋ボタンを押してください。----- と表示してから 000 を表示します。
- ②カーソル (▶) が kg の位置にあることを確認してください。カーソル (▶) が % の位置にある時はモードボタンを押して kg に合わせてください。
- ③計量皿の上に計量物を載せてください。重さを表示します。
- ④切ボタンを押すと電源が切れます。

●風袋引き機能

- ①入／風袋ボタンを押してください。----- と表示してから 000 を表示します。
- ②計量皿の上に計量物を入れる容器などを載せてください。
- ③入／風袋ボタンを押すと と表示してから 000 を表示します。
- ④容器の中に計量物を入れてください。計量物の重さを表示します。
容器を変えた時は、もう一度入／風袋ボタンを押してから計量物の重さを量ってください。
※この機能を使うと調合など「A」を量ってから「B」を量り足す作業に便利です
(最小測定量を超える重量の量り足しのみ可能)。



●% (比率) モード

- ①入／風袋ボタンを押してください。----- と表示してから 000 を表示します。
- ②モードボタンを押してカーソル (▶) を % に合わせてください。
※電池を入れて% (比率) の設定を行うまでは 表示します。
- ③基準となる重さの物を計量皿の上に載せてください。
- ④入／風袋ボタンを押し続けてください。カーソル (▶) が点滅します。
- ⑤カーソル (▶) が点滅(約2秒間)している間に、もう一度入／風袋ボタンを押してください。
表示し設定が完了します。
- ⑥比較したい物を計量皿の上に載せてください。基準となる物との% (比率) が表示されます。
※設定した値は電源を切っても記憶されています。
※電池を入れ替えた場合は設定が解除されますので再度設定を行ってください。
- ⑦基準となる重さの物を替えて新たに設定を行う場合は、③から⑤の操作を行ってください。
- ⑧kg 表示に戻す時は、モードボタンを押してカーソル (▶) を kg に合わせてください。

●オートパワーオフ解除方法

※工場出荷時はオートパワーオフ機能が「有」に設定されています。
電池を抜き、かつACアダプターの接続を外してから、以下の操作を行ってください。

- ①入／風袋ボタンとモードボタンを押したまま、電池を入れるか、ACアダプターを接続します。
- ②切り替え画面が表示されます。
モードボタンで切り替え、入／風袋ボタンで決定してください。
- ③画面が消えたら再度、入／風袋ボタンを押して電源を入れてください。

画面表示	オートパワーオフ
A_off	有(4分)
n_off	無

■トラブルシューティング

エラー表示	原因と対策
EEEE	ひょう量を超えています。速やかに計量物を計量皿から降ろしてください。
E	基準となる重さの物が軽過ぎます。5kg以上の物に替えて設定をやり直してください。
LO	電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換してください。