

品番 72510

棒状温度計 H-2 アルコール 0~200℃ 30cm

### ■用途

気温・水温・地温\*など様々な温度測定に。

※地温を計る場合は別売の金属ケース(品番72729)に入れてお使いください。


### ■特長

- 液が見やすく読み取りやすいアルコールタイプ。
- 転がり防止ゴム付。
- ケース付。


### ■使用方法

- この温度計は全浸没温度計です。下図の様に、計る温度まで浸したときに正しい温度を表示します。5分以上時間をかけてから温度を読み取ります。

※液体を計る時は事前によくかき回してから測定してください。



- 目盛を正面から読み取ります。



### ■仕様

測定範囲	0℃~200℃
精度	±1℃
1目盛	1℃
材質	本体：ガラス 感温液：着色精製白灯油 ケース：ポリエチレン樹脂
本体サイズ	300×6×6mm
製品質量	21g

### △ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 温度を測定する前に液切れやガラス管の亀裂の有無を確認してください。
- パックされた状態では正しい表示はしません。必ずパックから取り出し設置してください。
- この温度計の精度は±1℃です。これより精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。
- 直射日光・放射熱・冷風・温風・蒸気などの影響を受けやすい場所では、正確な温度を示さない場合がありますのでご注意ください。
- 高い温度を計った後すぐに冷たいところに置かないでください。
- 保管はケースに入れて球部を下にして垂直に置いてください。運搬の際はフタを上にして持ち歩いてください。
- 横にしたままの保管は液切れや破損の原因となります。
- 落下・強い衝撃は故障の原因となります。乱暴な取扱いはしないでください。
- 測定範囲を超える使用・保管はしないでください。ガラス管が破裂する場合があります。
- 測定範囲内でも長時間熱を加えながら使用すると、液切れします。
- 液切れの際は、ゴム板などの軟らかい物の上で、球部を下にして軽くトントンと叩いてください。少しずつ切れた液が流れ落ちます。液切れが直ってもすぐ横にしないでください。
- 不測の事態で食品類の温度測定時、ガラス管が破損した場合は、その食品類を廃棄処分してください。
- ガラス管破損により中の赤液（着色精製白灯油）が流れ出した場合。
  - ・皮膚に付いた→石けんでよく洗う。
  - ・赤液→ティッシュペーパー等で吸い取り焼却。
  - ・ガラス管→不燃物として処理。
  - ・目に入った→水で刺激がなくなるまで洗浄してください。刺激がなくならないときは、医師の診断を受けてください。



輸入発売元  
シンワ 測定株式会社  
〒955-8577  
新潟県三条市興野3-18-21  
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ  
シンワ お客様相談室  
0120-666899

受付時間(土日祝日除く)  
AM8:30~PM5:00  
MADE IN CHINA