


■特長

- 湯温が一目で確認できます。
- 「てきおん」のめやす（38℃～42℃）に見やすいアイコン付。
- 菌の繁殖を抑え、清潔に保てる抗菌剤を配合。
- フックに掛けられるので、お風呂場の整理整頓に便利。



■入浴効果

熱いお風呂	・ 筋肉の疲労回復 ・ 眠気ざまし
ぬるいお風呂	・ よく眠れないとき

⚠ 注 意

- 使用時以外はお湯から出して、よく水を切って保管してください。
- 測定範囲を超えるご使用・保管はしないでください。また、温度計をお風呂に入れたままお湯を沸かさないでください。**温度が 60℃以上になるとガラス管が破裂するおそれがあります。**
- この温度計の精度は ±2℃です。より精度を要する温度管理には精密温度計をお買い求めください。
- 湯温の測定用として作られた温度計です。気温・室温の測定には専用の温度計をお買い求めください。
- 直射日光を避けて保管してください。
- 本品をぶつけたり、落としたり、ガラス管を強く押ししたり、乱暴な取扱いをしないでください。液切れや破損の原因になります。また、汚れを拭き取る時は、ベンジン・シンナー等は使わないでください。
- お風呂は最初にお湯の上の方だけ熱くなります。お湯をよくかきまわしてから温度を測定してください。
- 本体の中にお湯が入ることがありますが、沈むことはありませんので、そのままお使いください。
- 本品のガラス管には正確な温度を示すため、40℃の所に目印が付いています。落としたり、不測の振動が加わった時には、目盛とガラス管のずれまたは液切れがないかお調べください。
- ガラス管破損により中の赤液（着色精製白灯油）が流れ出した場合、
 - 皮膚に付いた→石けんでよく洗ってください。
 - 赤液→ティッシュペーパー等で吸い取り焼却してください。
 - ガラス管→不燃物として処理してください。
 - 目に入った→水で刺激がなくなるまで洗浄してください。
 - 浴槽のお湯→入れ替えてください。

■仕様

材 質	本 体：ポリスチレン樹脂（抗菌剤配合） 感温液：着色精製白灯油
精 度	±2℃
測定範囲	20～60℃
1 目盛	2℃
外径寸法	160×63×23mm
製品質量	48g



輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
製造元/親和測定(大連)有限公司
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間(土日祝日除く)
AM8:30～PM5:00
MADE IN CHINA