

■ 用途


- 冷凍庫・冷蔵庫内の温度管理に。

■ 特長

- 冷凍庫・冷蔵庫内の適温が一目でわかるよう、色分けしてあります
- 付属のアルミベースを使うと、壁などを傷付けることなく温度計を掛けられます。
- 菌の繁殖を抑え、清潔に保てる抗菌剤を配合しました。



■ 各部の名称



■ 取り付け方法

1. 取り付ける面の汚れ・水分を拭き取ります。
2. アルミベースの剥離紙を剥がし、壁などにしっかりと貼り付けます。
 ※アルミベースは2枚あるので、温度管理したい場所、2ヶ所に貼り付けられます。
 例) 冷凍庫と冷蔵庫 など
3. 温度計とアルミベースの溝を合わせてフックを掛けます。
 ※フックは温度計の内側にあるので、壁などを傷付けません。



⚠ 注意 本器は設置してから約1時間後に正しい値を示します。

- 用途以外に使用しないでください。
- 精密な計器です。落としたり乱暴に取り扱いますと、作動しなくなります。
- パックされた状態ですと正確な表示はしません。必ずパックから出して設置してください。
- 本器の精度は仕様欄をご覧ください。それより精度を要する温度管理には、精密温度計をお買い求めください。
- 分解しないでください。
- 水に浸したりしないでください。また、汚れた時には乾いた布で拭き取ってください。
- 測定範囲を超える使用・保管はしないでください。温度表示が狂います。
- 使用期間は環境にもよりますが、3年が目安です。

■ 仕様

測定範囲	-34°C~50°C
精度	±2°C
1目盛	2°C
材質	本体:ABS樹脂(抗菌剤配合) 目盛板カバー:ポリスチレン樹脂
本体サイズ	φ50×20mm
製品質量	17g

輸入発売元
シンワ測定株式会社
 燕物流センター
 〒959-1276
 新潟県燕市小池3481
 URL <https://www.shinwasokutel.co.jp>

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
 受付時間(土日祝日除く)
 AM8:30~PM5:00
 MADE IN CHINA