


品番 75571


ルーペ T-2 高倍率 スケール付 28mm 10倍

■各部の名称




■使用方法

T-1は0.1mm、T-2は0.2mmの目盛付です。寸法の測定にご使用ください。



できるだけレンズに目を近づけてご使用ください。

T-3は”時計見”とも呼ばれ、精密部品の検査などに使用します。眼のまぶたで挟んでご使用ください。



■仕様

| | T-1 | T-2 | T-3 |
|------|------------------------------|---------|------|
| 倍率 | 15倍 | 10倍 | 5倍 |
| レンズ径 | 20mm | 28mm | 23mm |
| 製品質量 | 14g | 19g | 7g |
| 材質 | ガラス | | |
| レンズ | ガラス | | |
| 本体 | (レンズ枠)ABS樹脂 (スカート部)アクリル樹脂 | スチロール樹脂 | |

警告


①ルーペで太陽光線を絶対に見ないでください。目に障害をおこします。

②太陽光源の当たる場所に放置しないでください。火災の原因になります。

注意

①レンズが割れると危険です。幼児の手の届かない所に保管してください。

②落下・衝撃注意



シンワ 測定株式会社
〒955-8577
新潟県三条市興野3-18-21
URL <http://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN JAPAN

お問い合わせ
シンワ お客様相談室
0120-666899
受付時間 (土日祝日除く)
AM8:30~PM5:00