

品番 81112

コンベックス デュアルマグ 極立 25-5.0m マグネット爪 ホルダー付 JIS

■用途

- 長さ測定に。
- 寸法取りなどの1人作業や省力化に。

■特長

- 爪と本体底面にネオジム磁石が付いているため、軽天・鉄骨作業時などに寸法取りを1人で行うことができます。
- 立ちが良いテープ(従来比21%アップ)を採用しました。
- 摩擦に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
- JIS1級です。
- 爪ガード付です。
- 大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
- ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
- 455mmピッチ表示付です。
- 0点補正移動爪付です。
- 両面目盛付です。

■仕様


コンベックス

テープ巾	25mm
長さ	5.0m
材質	本体:ABS樹脂 テープ:炭素工具鋼(SK)
本体サイズ	76×87×48mm
製品質量	325g

■0点補正移動爪

爪の厚さによる誤差を補正するため、爪の位置が動きます。

通常の場合



■ホルダーの使用法


- ①ホルダーをベルトに装着し(中面参照)、コンベックスを正面方向*から近づけて、カチッと音がするまで押し入れます。
※上方向からも装着可能です。



- ②取り外す際は、ホールド解除ボタンを押しながら上方向に持ち上げてください。

ホルダー EASY-LOCK (付属品) の使用方法

■各部の名称




●コンベックス取付コマ (コンベックス本体に付属)



■ベルトへの装着方法


- ①ベルトホルダー固定ねじを矢印の方向に回して、ベルトホルダーが開く状態にします。
- ②取り付けたいベルトの裏側にベルトホルダーを通します。
- ③本体を閉じ、ベルトホルダー固定ねじを最後まで締めて固定します。装着後、ホルダーが脱落しないか確認してください。



■ズレ防止スペーサー使用方法

ベルトの厚みや固定力の好みに応じて、ズレ防止スペーサーの取り付け場所を変更し、固定力を変更できます。

- 固定力:低
→ズレ防止スペーサーを取り付けない。
- 固定力:中
→ズレ防止スペーサーをズレ防止スペーサー取付穴の内側に取り付け。
- 固定力:高
→ズレ防止スペーサーをズレ防止スペーサー取付穴の外側に付ける。



⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 記載のない分解や改造はしないでください。
- 幼児の手の届かない所に保管してください。
- 対応製品をホルダーに装着した際、ストッパーが対応製品をしっかりと固定して外れないか確認してください。

ストッパーで固定されていない

✗

※持ち上げると外れる

装着されるとカチッと音がします

○

カチッ

●コンベックスを高所で使用する場合は、コンベックスの落下による事故を防止する為、落下防止コードを取り付けて使用してください。

⚠ 注意

●用途以外には使用しないでください。●本製品には通電性がありますので、感電に注意してください。●使用の際は、安全のため保護メガネを着用してください。●テープを末端まで引き出さないでください。ばねが壊れて、テープが戻らなくなることがあります。●テープを引き出す・引き込む際はエッジで手を切らないよう注意してください。●破損や変形など異常がある場合は使用しないでください。●記載のない分解や改造はしないでください。●子供の手の届かない所に保管してください。●本製品は強力なマグネットを使用しています。コンピューター、スマートフォン、時計、精密機器、方向コンパスなどに近づけないでください。故障の原因になります。●弊社は、本製品に関連して生じたお客様および第三者の結果的損害、付随的損害、逸失利益などの間接損害について、それらの予見または予見可能性の有無にかかわらず一切の責任を負いません。ただし、弊社に故意または重大過失が存する場合またはお客様が消費者契約法上の消費者に該当する場合は、この限りではありません。本製品の使用に関し弊社が損害賠償責任を負う場合、本製品の代金相当額を限度額として賠償責任を負うものとします。

輸入発売元
シンワ 測定株式会社
〒959-1276
新潟県燕市小池3481
URL <https://www.shinwasokutei.co.jp>
MADE IN CHINA

お問い合わせ
お客様相談室
0120-666899